

Spätný ventil VABF-L1-10H-H2

Číslo dielu: 8047364

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť ventilu	10 s
Funkcia ventilu	odblokovateľná funkcia spätného ventilu
Prevádzkový tlak	0.05 MPa...0.8 MPa 0.5 bar...8 bar
Povolenie	c UL us - Recognized (OL)
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-5 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	0.4 g
Spôsob upevnenia	ryhovaný
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS