

Konektor spojky
NPHS-S6-M-G12F
Číslo dielu: 8059264

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Menovitá šírka	7.85 s
Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	1038 l/min...2050 l/min
Menovitý prietok normalizovaný podľa normy ISO 8778	1125.2 l/min...2222.2 l/min
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:~:]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Možnosť prevádzky s mazaním
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	49 g
Pneumatický prípoj 1	Vnútorňý závit G1/2
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Informácie o materiáli	Oceľ, pozinkovaná