

Spojková zásuvka NPHS-D6-P-G38

Číslo dielu: 8059268

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Menovitá šírka	10.2 s
Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	1216 l/min...2083 l/min
Menovitý prietok normalizovaný podľa normy ISO 8778	1318.1 l/min...2258 l/min
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:...]]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Možnosť prevádzky s mazaním
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Menovitý ťahovací moment	12.5 Nm
Prípustná odchýlka pre menovitý ťahovací moment	± 20 %
Hmotnosť výrobku	98 g
Pneumatický prípoj 1	Vonkajší závit G3/8
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál tesnení	NBR
Materiál pružiny	nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ
Materiál telesa	Mosadz, poniklovaná
Materiál tesnenia závitú	PA66-GF30 / TPE-U
Materiál závitovej časti	Mosadz, poniklovaná
Materiál vnútorného krúžka	POM
Materiál guľičky	vysokolegovaná oceľ, nehrdzavejúca
Materiál kolíka	vysokolegovaná oceľ, nehrdzavejúca
Materiál telesa ventilu	Mosadz
Materiál, uvoľňovací krúžok	POM PP High-alloy stainless steel