

# Plastová hadica PTFEN-14X2-NT

Číslo dielu: 8061176

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                                 | Hodnota                                                                                         |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vonkajší priemer                                      | 14 s                                                                                            |
| polomer ohybu relevantný z hľadiska prietoku          | 120 s                                                                                           |
| Vnútorňý priemer                                      | 10 s                                                                                            |
| Min. polomer ohybu                                    | 106 s                                                                                           |
| Pokyny na použitie                                    | Hadica bez potlače                                                                              |
| Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty              | -0.095 MPa...0.5 MPa<br>-0.95 bar...5 bar<br>-13.775 psi...72.5 psi                             |
| Prevádzkový tlak závislý od teploty                   | -0.095 MPa...1.2 MPa<br>-0.95 bar...12 bar<br>-13.775 psi...174 psi                             |
| Prevádzkové médium                                    | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7::-]                                                    |
| Skúška materiálu na požiaru odolnosť                  | UL94 V-0                                                                                        |
| Zhoda s LABS                                          | VDMA24364-B2-L                                                                                  |
| Vhodnosť čistých priestorov meraná podľa ISO 14644-14 | Staticky nainštalovaný prvok, nie je možné žiadne zmysluplné hodnotenie podľa normy ISO 14644-1 |
| Vhodnosť pre potravinárstvo                           | pozri podrobnejšie informácie o materiáli                                                       |
| Teplota okolia                                        | -20 °C...150 °C                                                                                 |
| Hmotnosť výrobku v závislosti od dĺžky                | 0.162 kg/m                                                                                      |
| Pneumatický prípoj                                    | pre nástrčný prípoj s vonkajším priemerom 14 mm                                                 |
| Farba                                                 | prírodné                                                                                        |
| Shore tvrdosť                                         | D 55 +/-5                                                                                       |
| Pokyny k materiálu                                    | V zhode s RoHS                                                                                  |
| Materiál hadice                                       | PTFE                                                                                            |