


Axiálna montážna sada EAMM-A-N80-70GA

Číslo dielu: 8063608

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Menovitá dĺžka	58 s
Montážna poloha	ľubovoľná
Max. počet otáčok	5500 1/min
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovacia teplota	-25 °C...60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Druh krytia	IP40
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	151 kg.mm ²
Prenesiteľný krútiaci moment	47 Nm
Hmotnosť výrobku	1377 g
Kód rozhrania akčného člena	N80
Kód rozhrania vstupu motora	70GA
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS