

Elektronický modul VMPA14-FB-EMG-8

Číslo dielu: 8066765

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Diagnostika	Podpätie, ventily
Max. počet ventilových pozícií	4
Maximálny počet ventilových cievok	8
Vlastný príkon pri záťažovom napätí	23 mA
Vlastný príkon pri prevádzkovom napätí	8 mA
Menovitý záberový prúd elektromagnetickej cievky	58 mA do 24 ms
Menovitý prúd pri poklese prúdu	9 mA po 24 ms
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii (v namontovanom stave)
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Hmotnosť výrobku	30 g
Materiál telesa	POM
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS