

# Jednotka pohonu guľového kohúta VZBM-A-11/2"-RP-25-F-3T-B2-PB120

Číslo dielu: 8070280

**FESTO**



## Údajový list

| Charakteristický znak                   | Hodnota                                                                                                       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konštrukcia                             | 3-cestný guľový ventil<br>Kyvný pohon                                                                         |
| Spôsob ovládania                        | pneumatický                                                                                                   |
| Montážna poloha                         | ľubovoľná                                                                                                     |
| Spôsob upevnenia                        | Montáž do vedenia                                                                                             |
| Pripojenie, armatúra                    | Rp1 1/2                                                                                                       |
| Indikátor spínacej polohy               | Smer drážky = Smer prietoku                                                                                   |
| Menovitá šírka DN                       | 40                                                                                                            |
| Prevádzkový tlak                        | 5.5 bar...8 bar                                                                                               |
| Menovitý tlak armatúry PN               | 25                                                                                                            |
| Médium                                  | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [-:~:]<br>Inertné plyny<br>Voda – bez vodnej pary<br>neutrálne tekutiny |
| Prevádzkové médium                      | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                                                 |
| Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu | Rosný bod min. 10°C pod teplotou okolia a média<br>Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)  |
| Teplota média                           | -20 °C...130 °C                                                                                               |
| Teplota okolia                          | -20 °C...80 °C                                                                                                |
| Prietok Kv typ T hranatý                | 200 m³/h                                                                                                      |
| Pokyny k materiálu                      | V zhode s RoHS                                                                                                |
| Zhoda s LABS                            | VDMA24364 zóna III                                                                                            |
| Materiál telesa                         | Mosadz, poniklovaná                                                                                           |
| Číslo materiálu telesa                  | CW617N                                                                                                        |
| Materiál tesnení                        | HNBR<br>PTFE                                                                                                  |
| Materiál guľičky                        | Mosadz, chrómovaná                                                                                            |
| Číslo materiálu guľičky                 | CW614N                                                                                                        |
| Materiál hriadeľa                       | Mosadz                                                                                                        |
| Číslo materiálu hriadeľa                | CW614N                                                                                                        |
| Hmotnosť výrobku                        | 8903 g                                                                                                        |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK      | 1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii                                                                     |