



Pridržiavacia brzda DACS-20-A-R3-S

Číslo dielu: 8072775

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Montážna poloha	ľubovoľná
Spôsob upínania so smerom pôsobenia	obojsmerný Clamping via spring force, released via compressed air
Snímanie polohy	pre bezdotykové snímače
Bezpečnostná funkcia	Držanie a zastavenie pohybu
Výkonnostná úroveň (PL)	Zastavenie, státie, blokovanie pohybu / kategória 1, výkonnostná úroveň c
Prevádzkový tlak	0.38 MPa...0.8 MPa 3.8 bar...8 bar 55.1 psi...116 psi
Max. prípustný skúšobný tlak	8 bar
Min. uvoľňovací tlak	3.8 bar
na upnutie kruhového materiálu	20 s
Povolenie	TÜV
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)	podľa EU smernice o strojových zariadeniach
Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode)	podľa predpisov UK pre strojové zariadenia
Ochrana proti výbuchu	Rešpektujte upozornenia v osvedčení Zóna 1 (ATEX) Zóna 2 (ATEX) Zóna 21 (ATEX) Zóna 22 (ATEX)
Orgán, ktorý vydáva certifikát	TÜV CA 697
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	3 - vysoké nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-20 °C...80 °C
Statická prídržná sila	3300 N
Hmotnosť výrobku	3143 g
Spôsob upevnenia	s vnútorným závitom s príslušenstvom
Uvoľňovací prípoj zvernej jednotky	G1/8
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS

Charakteristický znak	Hodnota
Materiál tesnení	NBR TPE-U(PU)
Materiál pružiny	vysokolegovaná ocel'
Materiál telesa	Ocel'
Materiál upínacích čelistí	Nástrojová ocel'
Materiál piesta	Ocel'