


Konštrukčná zostava adaptéra EHAM-E20-40-E19-25

Číslo dielu: 8080760

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	40
Montážna poloha	ľubovoľná
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Teplota okolia	-10 °C...70 °C
Hmotnosť výrobku	30 g
Základ kódu rozhrania	E20
Štruktúra kódu rozhrania	E19
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál adaptačnej dosky	Hliníková tvárna zliatina