

Sieťový filter CAMF-C6-F-C20-3A

Číslo dielu: 8088929

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Odolnosť proti skratu	nie
Prúdová zaťažiteľnosť pri 40 °C	20 A
Rozsah prevádzkového napätia AC	0 V...250 V
Frekvencia siete	0 Hz...400 Hz
Izolačné napätie	1100 V
Povolenie	ENEC UL - Recognized (OL) c UL - Recognized (OL)
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EÚ RoHS
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Skladovacia teplota	-25 °C...100 °C
Druh krytia	IP20
Teplota okolia	-25 °C...100 °C
Hmotnosť výrobku	700 g
Spôsob upevnenia	Montážna doska, priskrutkovaná
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Montážna poloha	vodorovne
Elektrický prípoj 1, funkcia	Elektrické napájanie
Elektrický prípoj 1, typ prípoja	Svorkovnica
Elektrický prípoj 1, pripojovacia technika	Skrutkovacia svorkovnica
Elektrický prípoj 1, počet pinov/žíl	2
Elektrický prípoj 1, obsadené piny/žily	2
Elektrický prípoj 1, prierez vodiča	4 mm ² ...6 mm ²
Elektrický prípoj 2, funkcia	Elektrické napájanie
Elektrický prípoj 2, typ prípoja	Svorkovnica
Elektrický prípoj 2, pripojovacia technika	Skrutkovacia svorkovnica
Elektrický prípoj 2, počet pinov/žíl	2
Elektrický prípoj 2, obsadené piny/žily	2
Elektrický prípoj 2, prierez vodiča	4 mm ² ...6 mm ²