

Manometer PAGN-26-1M-G18S

Číslo dielu: 8088986

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Rozsah indikácie	0 bar...10 bar 0 MPa...1 MPa 0 psi...145 psi
Menovitá veľkosť manometra	26
Konštrukcia	Manometer s Bourdonovou trubicou
Spôsob upevnenia	Montáž do vedenia
Prevádzkové médium	Inertné plyny neutrálne tekutiny
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	bez acetylénu bez kyslíka
Prevádzkový tlak	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar 0 psi...145 psi
Činiteľ striedavého zaťaženia	0.66
Trieda presnosti merania	4
Druh krytia	IP43
Skladovacia teplota	-5 °C...50 °C
Teplota média	-5 °C...50 °C
Teplota okolia	-5 °C...50 °C
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Poloha prípojov	Zadná strana, v strede
Pneumatický prípoj	G1/8 s tesniacim krúžkom
materiály v kontakte s médiom	ABS Mosadz
Materiál naskrutkovacieho čapu	ABS
Materiál telesa	ABS
Materiál priezoru	PS
Farba telesa	čierna
Hmotnosť výrobku	8 g
Stupnica	Jednoduchá stupnica MPa (vonk.)