

# Brzdový odpor CACR-KL2-100-W1800

Číslo dielu: 8091545

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                       | Hodnota                                                 |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Veľkosť                                     | 600                                                     |
| Montážna poloha                             | voľná konvekcia<br>zvislo                               |
| Impulzná energia brzdového odporu pri 380 V | 10800 Ws                                                |
| Impulzná energia brzdového odporu pri 780 V | 10800 Ws                                                |
| Výkon pri 35% ED a 20°C                     | 1800 W                                                  |
| Menovitý výkon brzdového odporu             | 720 W                                                   |
| Menovitý výkon brzdového odporu pri 380 V   | 720 W                                                   |
| Menovitý výkon brzdového odporu pri 780 V   | 720 W                                                   |
| Hodnota odporu                              | 100 Ω                                                   |
| Povolenie                                   | c CSA us (OL)<br>c UL us - Recognized (OL)              |
| Zhoda s LABS                                | VDMA24364 zóna III                                      |
| Druh krytia                                 | IP65                                                    |
| Teplota okolia                              | 0 °C...50 °C                                            |
| Hmotnosť výrobku                            | 3400 g                                                  |
| Spôsob upevnenia                            | s priechodným otvorom<br>s príslušenstvom<br>voliteľne: |
| Pokyny k materiálu                          | V zhode s RoHS                                          |