


Axiálna montážna sada EAMM-A-T46-80PB

Číslo dielu: 8096175

FESTO



Údajový list

| Charakteristický znak | Hodnota |
|--------------------------------|-------------------------|
| Menovitá dĺžka | 68.5 s |
| Montážna poloha | ľubovoľná |
| Max. počet otáčok | 8000 1/min |
| Zhoda s LABS | VDMA24364-B2-L |
| Skladovacia teplota | -25 °C...60 °C |
| Relatívna vlhkosť vzduchu | 0 - 95 % |
| Druh krytia | IP40 |
| Teplota okolia | -10 °C...60 °C |
| Hmotnostný moment zotrvačnosti | 7.65 kg.mm ² |
| Prenešiteľný krútiaci moment | 10 Nm |
| Hmotnosť výrobku | 923 g |
| Kód rozhrania akčného člena | T46 |
| Kód rozhrania vstupu motora | 80PB 80R |
| Pokyny k materiálu | V zhode s RoHS |