


# Guľový kohút

## VZBE-1/4-T-63-T-2-F0304-M-V15V15

Číslo dielu: 8096663

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                                              | Hodnota                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konštrukcia                                                        | 2-cestný guľový ventil                                                                               |
| Spôsob ovládania                                                   | mechanický                                                                                           |
| Princíp tesnenia                                                   | mäkký                                                                                                |
| Montážna poloha                                                    | ľubovoľná                                                                                            |
| Spôsob upevnenia                                                   | Montáž do vedenia                                                                                    |
| Pripojenie, armatúra                                               | 1/4 NPT                                                                                              |
| Indikátor spínacej polohy                                          | Smer drážky = Smer prietoku                                                                          |
| Rozmiestnenie otvorov na príruby                                   | F0304                                                                                                |
| Vnútorný priemer                                                   | 11.6 s                                                                                               |
| Menovitá šírka DN                                                  | 8                                                                                                    |
| Funkcia ventilu                                                    | 2/2                                                                                                  |
| Smer prietoku                                                      | reverzibilný                                                                                         |
| Menovitý tlak armatúry PN                                          | 63                                                                                                   |
| Moment odtrhu pri tlakovej diferencii menovitého tlaku armatúry PN | 7 Nm                                                                                                 |
| Založené na norme                                                  | ASME B1.20.1<br>ISO 5211                                                                             |
| Médium                                                             | Para<br>Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [-:~:-]<br>Inertné plyny<br>Voda<br>neutrálne tekutiny |
| Teplota média                                                      | -20 °C...200 °C                                                                                      |
| Prietok Kv                                                         | 5.1 m³/h                                                                                             |
| Pokyny k materiálu                                                 | V zhode s RoHS                                                                                       |
| Zhoda s LABS                                                       | VDMA24364 zóna III                                                                                   |
| Materiál telesa                                                    | Ušľachtilá oceľová liatina                                                                           |
| Číslo materiálu telesa                                             | 1.4408                                                                                               |
| Materiál sedlového tesnenia                                        | PTFE modifikovaný                                                                                    |
| Materiál tesnení                                                   | FPM<br>PTFE                                                                                          |

| Charakteristický znak              | Hodnota                                                            |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Materiál guľičky                   | Ušľachtilá oceľová liatina                                         |
| Číslo materiálu guľičky            | 1.4408                                                             |
| Materiál hriadeľa                  | nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ                                  |
| Číslo materiálu hriadeľa           | 1.4401                                                             |
| Hmotnosť výrobku                   | 500 g                                                              |
| Povolenie                          | CRN                                                                |
| Ochrana proti výbuchu              | Zóna 1 (ATEX)<br>Zóna 2 (ATEX)<br>Zóna 21 (ATEX)<br>Zóna 22 (ATEX) |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 4 - mimoriadne silné namáhanie koróziou                            |