

Sieťový filter CAMF-C6-F-C16-11A

Číslo dielu: 8096868

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Odolnosť proti skratu	nie
Prúdová zaťažiteľnosť pri 40 °C	16 A
Rozsah prevádzkového napätia AC	0 V...520 V
Frekvencia siete	0 Hz...60 Hz
Izolačné napätie	2650 V
Rozmery Š x D x V	45 mm x 235 mm x 70 mm
Povolenie	ENEC UL - Recognized (OL) c UL - Recognized (OL)
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EÚ RoHS
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Skladovacia teplota	-25 °C...100 °C
Druh krytia	IP20
Teplota okolia	-25 °C...100 °C
Hmotnosť výrobku	800 g
Spôsob upevnenia	Montážna doska, priskrutkovaná
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Montážna poloha	vodorovne
Elektrický prípoj 1, funkcia	Elektrické napájanie
Elektrický prípoj 1, typ prípoja	Svorkovnica
Elektrický prípoj 1, pripojovacia technika	Skrutkovacia svorkovnica
Elektrický prípoj 1, počet pinov/žíl	3
Elektrický prípoj 1, obsadené piny/žily	3
Elektrický prípoj 1, prierez vodiča	6 mm ² ...10 mm ²
Elektrický prípoj 2, funkcia	Elektrické napájanie
Elektrický prípoj 2, typ prípoja	Svorkovnica
Elektrický prípoj 2, pripojovacia technika	Skrutkovacia svorkovnica
Elektrický prípoj 2, počet pinov/žíl	3
Elektrický prípoj 2, obsadené piny/žily	3
Elektrický prípoj 2, prierez vodiča	6 mm ² ...10 mm ²