

Kryt uchopovača DHAS-GA-B22-S

Číslo dielu: 8097634

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Vyhotovenie tvarovej membrány	Štandard
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Ddbajte na odolnosť materiálov, ktoré sú v kontakte s médiami
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Teplota okolia	-40 °C...180 °C
Teoretická sila pri 0,6MPa (6 bar, 87 psi), spätný chod	189 N
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie	158 N
Hmotnosť výrobku	18 g
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál krytu	VMQ (silikón)