

# Spojovacia doska VABS-B14-T-FN14

Číslo dielu: 8099628

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak              | Hodnota                                              |
|------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Montážna poloha                    | ľubovoľná                                            |
| Konštrukcia                        | Smer pripojenia hore                                 |
| Prevádzkový tlak                   | 1.5 bar...10 bar                                     |
| Prevádzkové médium                 | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:::]         |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 2- mierne nároky na odolnosť proti korózii           |
| Zhoda s LABS                       | VDMA24364 zóna III                                   |
| Skladovacia teplota                | -20 °C...60 °C                                       |
| Teplota média                      | -20 °C...60 °C                                       |
| Teplota okolia                     | -20 °C...60 °C                                       |
| Hmotnosť výrobku                   | 192 g                                                |
| Spôsob upevnenia                   | s priechodným otvorom                                |
| Pneumatický prípoj 2               | Príruba 1/4 s pripojovacím obrazcom NAMUR<br>1/4 NPT |
| Pneumatický prípoj 4               | Príruba 1/4 s pripojovacím obrazcom NAMUR<br>1/4 NPT |
| Pokyny k materiálu                 | V zhode s RoHS                                       |
| Materiál pripojovacej dosky        | Hliníková tvárna zliatina                            |