

Indikátor polohy SAMH-F12-MK-A2

Číslo dielu: 8101084

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Montážna poloha	ľubovoľná
Konštrukcia	2 bezdotykové snímače s EX ochranou a vysokou IP ochranou
Ochrana proti výbuchu	Zóna 2 (ATEX) Zóna 22 (ATEX)
Pokyny na použitie	Pri použití ventilu so šikmým sedlom VZXA zaniká certifikácia SIL pre celý výrobok.
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Teplota okolia	-20 °C...60 °C
Skladovacia teplota	-10 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	151 g
Materiál tesnení	EPDM
Materiál telesa	Hliník Zosilnený PA
Druh krytia	IP65 IP67
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III