

Spojka
NLFA-D-U14-B1.2-PP-P10
Číslo dielu: 8104288

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť balenia	10
Konštrukcia	Upevnenie hadice nástrčnou vsuvkou
Tvar	priamy tvar
Veľkosť	ø 8 mm
Fluidný prípoj	UNF1/4-28
Fluidný prípoj 2	pre hadicu s vnútorným priemerom 1,2 mm
Médium	Kvapalné médiá Plynné médiá
Poznámka k médiu	Dbajte na odolnosť materiálov pri kontakte s médiami
Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty	-0.075 MPa...0.4 MPa -0.75 bar...4 bar -10.875 psi...58 psi
Teplota média	0 °C...35 °C
Teplota okolia	0 °C...35 °C
Skladovacia teplota	-20 °C...70 °C
Princíp tesnenia	tvrdý
Montážna poloha	ľubovoľná
Menovitý ťahovací moment	15 N.cm
Prípustná odchýlka pre menovitý ťahovací moment	± 15 %
Hmotnosť výrobku	1.06 g
materiály v kontakte s médiom	PP
Materiál naskrutkovacieho čapu	Zosilený PA
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Vhodnosť pre potravinárstvo	pozri podrobnejšie informácie o materiáli
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Pokyny na použitie	Pozri poznámku k aplikácií (dostupná na portáli podpory festo.sk)