


Riadiaca doska DADG-FM-F9-VDE2

Číslo dielu: 8104802

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Založené na norme	VDI/VDE 3845 (NAMUR) VDI/VDE 3847-2
Montážna poloha	ľubovoľná
Prevádzkový tlak	0.2 MPa...0.8 MPa 2 bar...8 bar 29 psi...116 psi
Menovitý prevádzkový tlak	0.6 MPa 6 bar 87 psi
Ochrana proti výbuchu	Zóna 1 (ATEX) Zóna 2 (ATEX) Zóna 21 (ATEX) Zóna 22 (ATEX)
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Rosný bod min. 10°C pod teplotou okolia a média Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Teplota okolia	-20 °C...80 °C
Hmotnosť výrobku	1340 g
Pneumatický prípoj	G1/4
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál tesnení	EPDM NBR
Materiál závitových kolíkov	nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ
Materiál dosky	Hliníková tvárna zliatina, eloxovaná
Materiál skrutiek	nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ