

Paralélna montážna sada EAMM-U-145-D80-90GA-188

Číslo dielu: 8105897

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	145
Montážna poloha	ľubovoľná
Max. počet otáčok	4000 1/min
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovacia teplota	-25 °C...60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Druh krytia	IP40
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	2270 kg.mm ²
Moment pohonu pri chode naprázdno	2 Nm
Prenesiteľný krútiaci moment	9.5 Nm
Hmotnosť výrobku	12000 g
Kód rozhrania akčného člena	D80
Kód rozhrania vstupu motora	90GA
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS