


# Axiálna montážna sada EAMM-A-P8-38A-60R

Číslo dielu: 8105916

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak        | Hodnota        |
|------------------------------|----------------|
| Montážna poloha              | ľubovoľná      |
| Zhoda s LABS                 | VDMA24364-B2-L |
| Skladovacia teplota          | -25 °C...60 °C |
| Relatívna vlhkosť vzduchu    | 0 - 95 %       |
| Druh krytia                  | IP40           |
| Teplota okolia               | -10 °C...60 °C |
| Prenesiteľný krútiaci moment | 12.5 Nm        |
| Hmotnosť výrobku             | 145 g          |
| Kód rozhrania akčného člena  | P8-38A         |
| Kód rozhrania vstupu motora  | 60R            |
| Pokyny k materiálu           | V zhode s RoHS |