

Bezdotykový spínač SDBF-FAS-1L-PU-K-0.5-N-M8

Číslo dielu: 8106572

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Tvar	pre kruhovú drážku
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Merané hodnoty	Poloha
Princíp merania	magnetorezistívny
Teplota okolia	-4 °F...176 °F
Spínací výstup	PNP
Funkcia spínacieho prvku	Spínač
Čas zapnutia	4 μs
Max. výstupný prúd	200 mA
Max. spínací výkon DC	4.8 W
Pokles napätia	1 V
Odolnosť proti skratu	áno
Rozsah prevádzkového napätia DC	6 V...24 V
Ochrana proti prepólovaniu	áno
Elektrický prípoj 1, typ prípoja	Kábel so zásuvkou
Elektrický prípoj 1, pripojovacia technika	M8x1, kódovanie A podľa EN 61076- 2-104
Elektrický prípoj 1, počet pinov/žíl	3
Smer výstupu, prípoj	po dĺžke
Farba plášťa kábla	čierna
Materiál plášťa kábla	PVC
Spôsob upevnenia	pevne priskrutkované nasúvanie do drážky po dĺžke
Montážna poloha	ľubovoľná
Farba telesa	priehľadná
Indikácia spínacieho stavu	LED
Teplota okolia pri pohyblivom kladení kábla	-20 °C...80 °C
Druh krytia	NEMA 6
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III