

# Jednotka otočného pohonu

## KDFP-DFPD

Číslo dielu: 8108611

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak            | Hodnota                                                                               |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Konštrukcia                      | Ozubený hriadel/pastorok                                                              |
| Spôsob fungovania                | dvojčinný<br>jednočinný                                                               |
| Konštrukčná veľkosť pohonu       | 10<br>20<br>40<br>80<br>120<br>160<br>240<br>300<br>480<br>700<br>900<br>1200<br>2300 |
| Rozmiestnenie otvorov na príruby | F03<br>F04<br>F05<br>F07<br>F10<br>F12<br>F14<br>F16                                  |
| Uhol kyvu                        | 90 stupeň                                                                             |
| Teplota okolia                   | -50 °C...150 °C                                                                       |
| Prevádzkový tlak                 | 0.2 MPa...0.8 MPa<br>2 bar...8 bar<br>29 psi...116 psi                                |
| Zhoda s LABS                     | VDMA24364 zóna III                                                                    |
| Hmotnosť výrobku                 | 1 kg...100 kg                                                                         |
| Pokyny k materiálu               | V zhode s RoHS                                                                        |