

Elektromagnetická cievka VACC-S18-120-K4-1U-EX4ME

Číslo dielu: 8109395

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Spôsob ovládania	elektrický
Montážna poloha	ľubovoľná
Indikátor spínacej polohy	nie
Doba zopnutia	100%
Trieda izolačného materiálu	H
Parametre cievky	24 V AC: 50/60 Hz, výkon 12,0 VA 24 V DC: 12,0 W
Prípustné výkyvy napätia	-15 % / +10 %
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EÚ o ochrane pred výbuchmi (ATEX) podľa smernice EÚ RoHS
Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode)	podľa predpisov UK EX (UK-X) podľa predpisov UK RoHS (UK-R)
Ochrana proti výbuchu, certifikát mimo EU	EPL Db (GB) EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (GB) EPL Gb (IEC-EX)
Ochrana proti výbuchu	Zóna 1 (ATEX) Zóna 1 (IEC-EX) Zóna 1 (UKEX) Zóna 2 (ATEX) Zóna 21 (ATEX) Zóna 21 (IEC-EX) Zóna 21 (UKEX) Zóna 22 (ATEX)
Orgán, ktorý vydáva certifikát	BVS 16ATEXE036X IECEX BVS16.0028X TÜV 21 UKEX 7017 X
Kategória ATEX pre plyn	II 2G
Kategória ATEX prach	II 2D
Typ ochrany proti vznieteniu plynov	Ex eb mb IIC T* Gb
Ochrana proti zapáleniu a výbuchu, prach	Ex tb IIIC T*°C Db
Ex-teplota okolia	T4/T120 °C: -25 °C ≤ Ta ≤ +40 °C
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Druh krytia	IP66
Hmotnosť výrobku	580 g
Elektrický prípoj	Skrinka svorkovnice, závit pre prívod kábla M20x1,5

Charakteristický znak	Hodnota
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS