


Pripojovací blok - Sada VABS-C12-6-S-B4

Číslo dílu: 8122791

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Konstrukčná šírka	6 s
Montážna poloha	ľubovoľná
Konstrukcia	Smer pripojenia zboku
Max. počet ventilových pozícií	1
Prevádzkový tlak	-0.1 MPa...0.7 MPa -1 bar...7 bar
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [6:4:1]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	maximálna veľkosť častíc 5 µm
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Teplota okolia	5 °C...50 °C
Hmotnosť výrobku	1.1 g
Spôsob upevnenia	s priechodným otvorom
Pneumatický prípoj 2	Pre hadicu s vnútorným priemerom 2,5 mm
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál pripojovacej lišty	PBT