

Pripojovací blok VABM-C12-6M-M5-M3-10

Číslo dílu: 8122794

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Konstrukčná šírka	20 s
Montážna poloha	ľubovoľná
Konstrukcia	Smer pripojenia zospodu
Max. počet ventilových pozícií	10
Prevádzkový tlak	-0.1 MPa...0.7 MPa -1 bar...7 bar
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [6:4:1]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	maximálna veľkosť častíc 5 µm
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Teplota okolia	5 °C...50 °C
Hmotnosť výrobku	49.5 g
Spôsob upevnenia	s priechodným otvorom
Pneumatický prípoj 1	M5
Pneumatický prípoj 2	M3
Pneumatický prípoj 3	M5
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál pripojovacej lišty	Hliníková tvárna zliatina