


Ventil

VOFC-LT-M32C-M-FN14-FN

Číslo dielu: 8122932

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	601 l/min
Prevádzkový tlak	0 MPa...0.8 MPa 0 bar...8 bar 0 psi...116 psi
Druh krytia	IP65
Orgán, ktorý vydáva certifikát	TÜV 968/V 1251.00/24
Bezpečnostná funkcia	Bezpečné odvetranie
Safety Integrity Level (SIL)	do SIL 3 High Demand mode do SIL 3 mód Low Demand
Poznámka k prevádzkovému tlaku	0 - 0,8 MPa pri ext. riadiacom vzduchu
Ochrana proti výbuchu	Zóna 1 (ATEX) Zóna 2 (ATEX) Zóna 21 (ATEX) Zóna 22 (ATEX)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	4 - mimoriadne silné namáhanie koróziou
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Pokyny k materiálú	V zhode s RoHS