

Elektromagnetická cievka VACS-C-R3-1RL

Číslo dielu: 8135822

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Montážna poloha	ľubovoľná
Indikácia stavu signálu	LED
Max. frekvencia spínania	5 Hz
Doba zopnutia	100%
Trieda izolačného materiálu smaltovaného drôtu	H
Menovitý záberový prúd elektromagnetickej cievky	108 mA do 80 ms
Menovitý prúd pri poklese prúdu	15 mA po 80 ms
Parametre cievky	24 V DC: fáza nízkeho prúdu 0,36 W, fáza vysokého prúdu 2,6 W
Prípustné výkyvy napätia	+/- 10 %
Povolenie	RCM Mark
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Druh krytia	IP65
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Max. dĺžka vedenia	30 m
Elektrický prípoj	M12x1, kódovanie A podľa EN 61076- 2-101
Spôsob upevnenia	s ryhovanou maticou
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál telesa	PA Oceľ
Materiál elektromagnetickej cievky	Med' Oceľ Termoplast
Materiál vinutia	Med'