


Prevodovka EMGA-60-P-G20-EAS-60

Číslo dielu: 8141737

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť príruby prevodovky	60 s
Veľkosť príruby motora	60 s
Vôľa v pootočení	0.2 stupeň
Typ prevodovky	Planétová prevodovka
Prevodový pomer	20:1
Max. otáčky pohonu	13000 1/min
Prevádzková teplota prevodovky	-25 °C...90 °C
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Druh krytia	IP54
Trvalý výstupný krútiaci moment	44 Nm
Hmotnostný moment zotrvačnosti prevodovky	0.096 kg.cm ²
Max. výstupný krútiaci moment	70 Nm
Max. účinnosť	96 s
Tuhosť pootočenia	2.8 Nm/arcmin
Hmotnosť výrobku	1100 g
Rozhranie prevodovky, výstup	60H
Rozhranie prevodovka - pohon	60P
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS