


Prevodovka EMGA-60-A-G8-60P

Číslo dielu: 8141738

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť príruby prevodovky	60 s
Veľkosť príruby motora	60 s
Vôľa v pootočení	0.27 stupeň
Typ prevodovky	Uhlová prevodovka
Prevodový pomer	8:1
Max. otáčky pohonu	13000 1/min
Prevádzková teplota prevodovky	-25 °C...90 °C
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Druh krytia	IP54
Trvalý výstupný krútiaci moment	18 Nm
Hmotnostný moment zotrvačnosti prevodovky	0.243 kg.cm ²
Max. výstupný krútiaci moment	29 Nm
Max. účinnosť	93 s
Tuhosť pootočenia	1.6 Nm/arcmin
Hmotnosť výrobku	1700 g
Prípustné axiálne zaťaženie hriadeľa	500 N
Prípustné zaťaženie hriadeľa	400 N
Rozhranie prevodovky, výstup	60G
Rozhranie prevodovka - pohon	60P
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS