


Prevodovka EMGA-80-P-G12-SAS-100

Číslo dielu: 8141751

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť príruby prevodovky	80 s
Veľkosť príruby motora	100 s
Vôľa v pootočení	0.15 stupeň
Typ prevodovky	Planétová prevodovka
Prevodový pomer	12:1
Max. otáčky pohonu	7000 1/min
Prevádzková teplota prevodovky	-25 °C...90 °C
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Druh krytia	IP54
Trvalý výstupný krútiaci moment	120 Nm
Hmotnostný moment zotrvačnosti prevodovky	0.589 kg.cm ²
Max. výstupný krútiaci moment	192 Nm
Max. účinnosť	96 s
Tuhosť pootočenia	10.2 Nm/arcmin
Hmotnosť výrobku	2800 g
Rozhranie prevodovky, výstup	80G
Rozhranie prevodovka - pohon	100A
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS