


Prevodovka EMGA-60-P-G8-SST-57

Číslo dielu: 8141764

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť príruby prevodovky	60 s
Veľkosť príruby motora	57 s
Vôľa v pootočení	0.17 stupeň
Typ prevodovky	Planétová prevodovka
Prevodový pomer	8:1
Max. otáčky pohonu	13000 1/min
Prevádzková teplota prevodovky	-25 °C...90 °C
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Druh krytia	IP54
Trvalý výstupný krútiaci moment	18 Nm
Hmotnostný moment zotrvačnosti prevodovky	0.067 kg.cm ²
Max. výstupný krútiaci moment	29 Nm
Max. účinnosť	97 s
Tuhosť pootočenia	2.4 Nm/arcmin
Hmotnosť výrobku	900 g
Rozhranie prevodovky, výstup	60G
Rozhranie prevodovka - pohon	57A
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS