

Zaslepovacia zátka

B-1/4-F1A

Číslo dielu: 8142290

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť balenia	10
Zodpovedá norme	DIN 908
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Vhodnosť na výrobu lítium-iónových batérií	Vhodné na výrobu batérií so zníženými hodnotami Cu/Zn/Ni (F1a)
Vhodnosť čistých priestorov meraná podľa ISO 14644-14	Trieda 6 podľa normy ISO 14644-1
Menovitý ťahovací moment	8.5 Nm
Prípustná odchýlka pre menovitý ťahovací moment	-20 %
Hmotnosť výrobku	15 g
Spôsob upevnenia	Vnútorň šesťhran SW6
Pneumatický prípoj 1	Vonkajší závit G1/4
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál zaslepovacej zátky	Oceľ, chemicky poniklovaná
Materiál o-krúžka	PA TPE-U(PUR)