


Elektromagnetická cievka VACF-B-R8-1L

Číslo dielu: 8150874

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Spôsob ovládania	elektrický
Montážna poloha	ľubovoľná
Zodpovedá norme	IEC 61010-1 ISO 20401
Indikácia stavu signálu	LED
Doba zopnutia	100%
Trieda izolačného materiálu	H
Trieda izolačného materiálu smaltovaného drôtu	H
Parametre cievky	24 V DC: 3,4 W
Prípustné výkyvy napätia	+/- 10 %
Povolenie	c UL us - Recognized (OL)
Orgán, ktorý vydáva certifikát	UL MH18122
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-20 °C...50 °C
Druh krytia	IP65
Teplota okolia	-20 °C...50 °C
Hmotnosť výrobku	48.5 g
Elektrický prípoj 1, typ prípoja	Zástrčka
Elektrický prípoj 1, pripojovacia technika	M8x1, kódovanie A podľa EN 61076- 2-104
Elektrický prípoj 1, počet pinov/žíl	3
Elektrický prípoj 1, spôsob upevnenia	Aretácia skrutkou
Spôsob upevnenia	s ryhovanou maticou
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál telesa	PA Oceľ
Materiál elektromagnetickej cievky	Med' Oceľ Termoplast
Materiál vinutia	Med'