

Konektor kábla
NETC-M20-PBK-T26-EX4-E
Číslo dielu: 8151588

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Teplota okolia	-40 °C...75 °C
Druh krytia	IP66 IP68
Pokyny k druhu krytia	IP68 pri tlaku 5 barov počas 30 minút
Kategória ATEX pre plyn	II 2G
Kategória ATEX prach	II 2D
Typ ochrany proti vznieteniu plynov	Ex eb IIC Gb
Ochrana proti zapáleniu a výbuchu, prach	Ex tb IIIC Db
Ex-teplota okolia	-40°C ≤ Ta ≤ +75°C
Ochrana proti výbuchu, certifikát mimo EU	EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (IEC-EX)
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EÚ o ochrane pred výbuchmi (ATEX) podľa smernice EÚ RoHS
Veľkosť	M20x1,5
Priemer kábla	4 s...13 s
Farba	čierna
Materiál konektora kábla	PA
Materiál tesnení	EPDM
Hmotnosť výrobku	13 g
Veľkosť balenia	1
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS