

# Konstrukčná zostava prípoja DADG-AK-G8-12-80

Číslo dielu: 8152378

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                         | Hodnota                                                  |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Veľkosť                                       | 12                                                       |
| Zdvih                                         | 80 s                                                     |
| Prevádzkový tlak                              | 0.1 MPa...0.8 MPa<br>1 bar...8 bar<br>14.5 psi...116 psi |
| Prevádzkové médium                            | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]            |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK            | 1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii                |
| Zhoda s LABS                                  | VDMA24364-B1/B2-L                                        |
| Teplota okolia                                | -10 °C...60 °C                                           |
| Max. uťahovací moment                         | 1.5 Nm                                                   |
| Prípustná odchýlka pre uťahovací moment       | ± 10 %                                                   |
| Max. uťahovací moment pneumatického prípoja 1 | 0.7 Nm                                                   |
| Hmotnosť výrobku                              | 16.9 g                                                   |
| Pneumatický prípoj                            | M5                                                       |
| Materiál adaptéra                             | Epoxidová živica                                         |
| Materiál tesnení                              | NBR                                                      |
| Materiál skrutiek                             | Oceľ, s povrchovou úpravou                               |