

Krycia doska VABB-P19-16-T

Číslo dielu: 8154656

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	16
Rozmer rastra	16 s
Princíp tesnenia	mäkký
Prevádzkový tlak	-0.1 MPa...0.7 MPa -1 bar...7 bar
Vhodnosť pre vákuum	áno
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Skladovacia teplota	-20 °C...70 °C
Teplota média	5 °C...50 °C
Druh krytia	IP65
Teplota okolia	5 °C...50 °C
Menovitý ťahovací moment	0.75 Nm
Hmotnosť výrobku	14.9 g
Elektrický prípoj	Plug-in
Spôsob upevnenia	s priechodným otvorom a skrutkou
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál tesnení	EPDM
Materiál telesa	PA66-GF30