


Príruba motora
EAMF-A-62A-150A
Číslo dielu: 8156626

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Montážna poloha	ľubovoľná
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovacia teplota	-25 °C...60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	1227 g
Kód rozhrania vstupu motora	140A 150A
Kód rozhrania pre teleso spojky	62A
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS