


# Pripojovacia doska VMPA14-AP-4-EMG-D2-8-S

Číslo dielu: 8157742

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak              | Hodnota                                     |
|------------------------------------|---------------------------------------------|
| Šírka                              | 65.5 s                                      |
| Dĺžka                              | 107.3 s                                     |
| Rozmer rastra                      | 14 s                                        |
| Max. počet ventilových pozícií     | 4                                           |
| Prevádzkový tlak                   | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar      |
| Riadiaci tlak                      | 0.3 MPa...0.8 MPa<br>3 bar...8 bar          |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 0 - žiadne nároky na odolnosť proti korózii |
| Zhoda s LABS                       | VDMA24364 zóna III                          |
| Skladovacia teplota                | -20 °C...60 °C                              |
| Teplota okolia                     | -5 °C...50 °C                               |
| Hmotnosť výrobku                   | 320 g                                       |
| Pneumatický prípoj 2               | G1/8                                        |
| Pneumatický prípoj 4               | G1/8                                        |
| Pokyny k materiálu                 | V zhode s RoHS                              |
| Materiál pripojovacej dosky        | Hliníkový tlakový odlatok                   |