

Tlmič nárazov DYEF-G8-M4-Y1F

Číslo dielu: 8160234

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	M4
Zdvih	1.7 s
Tlmenie	obojsmerné elastické tlmiace krúžky/doštičky s pevným dorazom
Montážna poloha	ľubovoľná
Snímanie polohy	bez
Max. rýchlosť nárazu	0.8 m/s
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	0 °C...60 °C
Dĺžka tlmenia	1.7 s
Max. uťahovací moment	0.5 Nm
Max. absorpcia energie na zdvih	0.005 J
Hmotnosť výrobku	4.5 g
Spôsob upevnenia	so závitovou dutinkou
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál tesnení	NBR
Materiál telesa	vysokelegovaná oceľ