

Tlmič nárazov DYSD-Q11-20-16-Y1F-L-Y10

Číslo dielu: 8161531

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	20
Zdvih	16 s
Tlmenie	samonastaviteľné
Montážna poloha	ľubovoľná
Snímanie polohy	bez
Max. rýchlosť nárazu	1 m/s
Doba spätného nastavenia pri izbovej teplote	0.3 s
Spôsob fungovania	tlačný jednočinný
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	0 °C...60 °C
Dĺžka tlmenia	16 s
Max. dorazová sila	3000 N
Max. absorpcia energie na zdvih	90 J
Max. absorpcia energie na hodinu	92000 J
Max. zostatková energia	0.32 J
Vratná sila	75 N
Min. sila zasúvania	260 N
Hmotnosť výrobku	385 g
Spôsob upevnenia	s kontramaticou
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál tesnení	NBR
Materiál telesa	Oceľ, pozinkovaná
Materiál piestnej tyče	vysokolegovaná oceľ
Materiál matice	Pozinkovaná oceľ