


Konstrukčná zostava pripojovacej dosky DADP-SP-G9-16-R

Číslo dielu: 8173534

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	16
Montážna poloha	ľubovoľná
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-C1-L
Vhodnosť na výrobu lítium-iónových batérií	Kovy s viac ako 1 % hmotnosti medi, zinku alebo niklu sú z použitia vylúčené. Okrem niklu v oceliach, chemicky poniklovaných plôch, plošných spojov, káblov, elektrických konektorov a cievok.
Trieda čistoty priestoru	Trieda 6 podľa normy ISO 14644-1
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Max. dorazová sila	200 N
Max. ťahovací moment	0.8 Nm
Prípustná odchýlka pre ťahovací moment	± 15 %
Hmotnosť výrobku	68 g
Spôsob upevnenia	Priame upevnenie závitom
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál dorazov	vysokolegovaná oceľ
Materiál tesnení	NBR
Materiál dosky	Hliníková tvárna zliatina, eloxovaná
Materiál skrutiek	Oceľ