

Manometer

PAGN-40-0.1M-R18-1.6-CPA

Číslo dielu: 8178621

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Rozsah indikácie	0 MPa...0.1 MPa
Zodpovedá norme	EN 837-1
Menovitá veľkosť manometra	40
Povolenie	CPA
Konštrukcia	Manometer s Bourdonovou trubicou
Spôsob upevnenia	Montáž do vedenia
Prevádzkové médium	Inertné plyny neutrálne tekutiny
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	bez acetylénu bez kyslíka
Prevádzkový tlak	0 MPa...0.1 MPa 0 bar...1 bar 0 psi...14.5 psi
Činiteľ striedavého zaťaženia	0.66
Trieda presnosti merania	1,6
Druh krytia	IP43
Skladovacia teplota	-40 °C...70 °C
Teplota média	-20 °C...60 °C
Teplota okolia	-20 °C...60 °C
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Poloha prípojov	Zadná strana, v strede
Pneumatický prípoj	R1/8
materiály v kontakte s médiom	Mosadz
Materiál naskrutkovacieho čapu	Mosadz
Materiál telesa	PBT
Materiál priezoru	PS
Farba telesa	čierna
Hmotnosť výrobku	60 g
Stupnica	Jednoduchá stupnica MPa (vonk.)