

# Prírubový manometer PAGN-P-63-0.1M-G14-1-CPA

Číslo dielu: 8178632

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                   | Hodnota                                              |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Rozsah indikácie                        | 0 MPa...0.1 MPa                                      |
| Zodpovedá norme                         | EN 837-3                                             |
| Menovitá veľkosť manometra              | 63                                                   |
| Povolenie                               | CPA                                                  |
| Konštrukcia                             | Manometer s Bourdonovou trubicou                     |
| Spôsob upevnenia                        | Montáž do čelného panela                             |
| Prevádzkové médium                      | Inertné plyny<br>neutrálne tekutiny                  |
| Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu | bez acetylénu<br>bez kyslíka                         |
| Prevádzkový tlak                        | 0 MPa...0.1 MPa<br>0 bar...1 bar<br>0 psi...14.5 psi |
| Činiteľ striedavého zaťaženia           | 0.66                                                 |
| Trieda presnosti merania                | 1                                                    |
| Druh krytia                             | IP43                                                 |
| Skladovacia teplota                     | -40 °C...70 °C                                       |
| Teplota média                           | -20 °C...60 °C                                       |
| Teplota okolia                          | -20 °C...60 °C                                       |
| Zhoda s LABS                            | VDMA24364-B1/B2-L                                    |
| Pokyny k materiálom                     | V zhode s RoHS                                       |
| Poloha prípojov                         | Zadná strana, v strede                               |
| Pneumatický prípoj                      | G1/4                                                 |
| materiály v kontakte s médiom           | Mosadz                                               |
| Materiál naskrutkovacieho čapu          | Mosadz                                               |
| Materiál telesa                         | ABS                                                  |
| Materiál priezoru                       | SAN                                                  |
| Materiál upevňovacieho krúžka           | Oceľ                                                 |
| Materiál skrutiek                       | Oceľ                                                 |
| Farba telesa                            | čierna                                               |
| Hmotnosť výrobku                        | 120 g                                                |

| Charakteristický znak | Hodnota                            |
|-----------------------|------------------------------------|
| Stupnica              | Jednoduchá stupnica<br>MPa (vonk.) |