


Adaptérová doska VABA-C13-100-2-F90-G12-G14

Číslo dielu: 8189575

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	960 1200 1440 1920 2300
Montážna poloha	ľubovoľná
Konštrukcia	Adaptér pre otočný pohon
Ventilový prípoj zodpovedá norme	VDI/VDE 3845-1
Prevádzkový tlak	0 MPa...0.9 MPa 0 bar...9 bar
Ochrana proti výbuchu	Zóna 1 (ATEX) Zóna 2 (ATEX) Zóna 21 (ATEX) Zóna 22 (ATEX)
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:7:-] Inertné plyny
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním nie je možná
Trieda odolnosti proti korózii KBK	3 - vysoké nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Teplota média	-40 °C...80 °C
Teplota okolia	-40 °C...80 °C
Hmotnosť výrobku	4331 g
Spôsob upevnenia	s príslušenstvom
Pneumatický prípoj	Dizajn pripojovacích dosiek, vetranie
Pneumatický prípoj 1	G1/2
Pneumatický prípoj 2	G1/4
Pneumatický prípoj 3	G1/2
Pneumatický prípoj 4	G1/4
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál veka	Hliníková tvárna zliatina, hladko eloxovaná (20 µm)
Materiál tesnení	EPDM NBR
Materiál telesa	Hliníková tvárna zliatina, hladko eloxovaná (20 µm)
Materiál skrutiek	nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ