

Deliaci prvok VABD-XA-12-P2

Číslo dielu: 8191737

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	12
Oddelovanie tlakových zón	Kanál 3 a 5
Veľkosť balenia	2
Prevádzkový tlak	-0.1 MPa...0.7 MPa -1 bar...7 bar
Vhodnosť pre vákuum	áno
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Skladovacia teplota	-20 °C...70 °C
Hmotnosť výrobku	0.5 g
Spôsob upevnenia	ručne vtlačiteľné
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál tesnení	HNBR
Materiál telesa	Zosílený PA