


Doska
VABF-XA-12-M2-QX
Číslo dielu: 8191794

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť balenia	1
Smer prietoku	reverzibilný
Kompatibilné s	Ventilový terminál VTUX-A-P Ventilový terminál VTUX-A-S
Prevádzkový tlak	-0.1 MPa...0.7 MPa -1 bar...7 bar
Vhodnosť pre vákuum	áno
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Skladovacia teplota	-20 °C...70 °C
Menovitý ťahovací moment	0.8 Nm
Prípustná odchýlka pre menovitý ťahovací moment	± 10 %
Hmotnosť výrobku	34.7 g
Spôsob upevnenia	naskrutkované
Pneumatický prípoj 3/5 spojený	pre vložku 15 mm
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál tesnení	NBR
Materiál telesa	Zosilený PA
Materiál svorky	Nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ
Materiál skrutiek	Ušľachtilá oceľ