

# Konštrukčná zostava veka VAVC-F12-SCC-25-P

Číslo dielu: 8201223

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak       | Hodnota                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Menovitá šírka DN           | 25                                                                                                                                                                       |
| Ochrana proti výbuchu       | Zóna 1 (ATEX)<br>Zóna 2 (ATEX)<br>Zóna 21 (ATEX)<br>Zóna 22 (ATEX)                                                                                                       |
| Zhoda s LABS                | VDMA24364 zóna III                                                                                                                                                       |
| Médium                      | Para<br>Hydraulický olej na báze minerálneho oleja<br>Inertné plyny<br>Minerálny olej<br>Voda<br>filtrovaný stlačený vzduch, jemnosť filtra 200 µm<br>neutrálne tekutiny |
| Poznámka k médiu            | Plynné médiá sú povolené len pri prúde nad sedlo ventilu.                                                                                                                |
| Teplota média               | 100 °C...230 °C                                                                                                                                                          |
| Teplota okolia              | 0 °C...60 °C                                                                                                                                                             |
| Skladovacia teplota         | -10 °C...60 °C                                                                                                                                                           |
| Montážna poloha             | ľubovoľná                                                                                                                                                                |
| Hmotnosť výrobku            | 921 g                                                                                                                                                                    |
| Pokyny k materiálu          | V zhode s RoHS                                                                                                                                                           |
| Materiál veka               | nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ                                                                                                                                        |
| Materiál tesnenia vretena   | PTFE                                                                                                                                                                     |
| Materiál sedlového tesnenia | PEEK                                                                                                                                                                     |