


## Axiálna montážna sada EAMM-A-X48-87A

Číslo dielu: 8210061

**FESTO**



### Údajový list

| Charakteristický znak        | Hodnota            |
|------------------------------|--------------------|
| Montážna poloha              | ľubovoľná          |
| Max. počet otáčok            | 6000 1/min         |
| Zhoda s LABS                 | VDMA24364 zóna III |
| Skladovacia teplota          | -25 °C...60 °C     |
| Relatívna vlhkosť vzduchu    | 0 - 95 %           |
| Druh krytia                  | IP40               |
| Teplota okolia               | -10 °C...60 °C     |
| Prenesiteľný krútiaci moment | 17 Nm              |
| Hmotnosť výrobku             | 808 g              |
| Kód rozhrania akčného člena  | X48                |
| Kód rozhrania vstupu motora  | 87A                |
| Pokyny k materiálu           | V zhode s RoHS     |